

# ヒュームコレクター

有害な溶接ヒューム  
金属等の研磨粉じんを発生源で吸入!

## ケムトリくん<sup>®</sup>



### 可搬性抜群 小型・軽量(24Kg)キャスター付

現場での移動が容易で、狭い場所への搬入も可能

### 一般電源仕様

AC100V 50/60Hzですから専用電源不要

### 高処理能力 クラストップの捕集力

0.1 μm以上の超微粒子を99.2%以上捕集する

高性能フィルター付

### 親切設計

フィルターの交換時期をランプでお知らせ。



2か所同時吸引可能(ホース別売り)

キャスター付なので移動が簡単。

### ケムトリくん仕様

処理風量	最大 240 m <sup>3</sup> /h
静 圧	最大 18kpa
定格電圧	AC 100V 50/60Hz
出 力	1500W
処理能力	99.2% (0.1 μm (マイクロメートル) 以上)
本体質量	24kg
安全装置	サーマルリレー搭載

小さなボディであなたを守る!  
小型・軽量 狭い場所でも大活躍!



環境に厳しいドイツ最大のヒュームコレクターメーカーKEMPER社との共同開発。

ヨーロッパ各地で開発以来間1000台以上採用されているヒット商品です。



# ケムトリくん本体及び付属品とオプション



## 標準品 (セット内容)

品番 KEM 本体保障期間 1年間

<付属品>

- ・標準ノズル 1本
- ・ホース 5m 1本
- ・プレフィルター 1枚
- ・メインフィルター 1個
- ・電源コード 5m 1本

### 消耗品

プレフィルター  
メインフィルター  
モーターブラシ

## オプション【別売り】

品番 HN-300

- ・配管用フックノズル  
65A ~ 300A 用  
(フレキシブルホース1m付き)

配管に沿った広い吸入口により、頻繁に配管変更は不要となります。

マグネット付!




\*記載された部品、デザインなどは、改良のため変更することがございます。

交換時期をフィルターランプでお知らせ!

## 使用例のご紹介

使用例のご紹介 このような現場でケムトリくんは活躍します。

換気不十分な狭いピット内などでの溶接・研磨作業の環境改善  
営業中ショッピングセンターなどの一部改修工事における  
周囲へのヒューム拡散対策  
製品へのヒューム被爆影響対策。



捕集力 99.2%の実力  
(クラストップ)



通常の溶接スモーク状態



ケムトリくん運転中の溶接スモーク状態

## 吸い込み状況の試験結果

先端に配管用フックノズル

溶接位置より10cm離して、フュームの吸い込み  
状況を目視検査。結果良好。

ケムトリくん 国内輸入総代理店

日下部機械株式会社

本社 / 〒561-0872 大阪府豊中市寺内1丁目2番2号

TEL 06-6866-1131 FAX 06-6866-0087

お問い合わせ